



HBW630H

### Aardlekelement P630 4P 630 A I<sub>dn</sub> 100 mA tot 10 A instelbaar

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 630 A

Nominale aardlekstroom I<sub>dn</sub> 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA

##### Uitvoering

Aantal polen 4

##### Veiligheid

Type aardlekbeveiliging A HI

##### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 500 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 6000 V