



HCE801H

## Vermogenschakelaar h3, 4P 800 A

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Schakel

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	2x 240 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	2x 240 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	800 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	8000 V

#### Afschakeling

Responstijd bij openen	10 ms
------------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Samenstelling

Motorbediening optioneel	Ja
--------------------------	----

#### Functies

Trip unit	Schakelaar
-----------	------------

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij $I_n$	49,60 W
Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	148,80 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	526000 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP4X
--	------