



HCF990H

## Vermogenschakelaar h3, 3P 1600 A

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------

#### Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Schakel

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	3x 240 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	3x 240 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Afschakeling

Responstijd bij openen	10 ms
------------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Samenstelling

Motorbediening optioneel	Ja
--------------------------	----

#### Functies

Trip unit	Schakelaar
-----------	------------

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	56,30 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	168,90 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	1053000 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------