



HCS126AC

## Vermogenschakelaar h3+, P160 4P 125 A, kooiklemmen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947 2 kA

#### Uitvoering

Aantal polen 4

Bedieningselement Schakel

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 6 - 95 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede soepele ader 6 - 70 mm<sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 800 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Funcities

Trip unit Schakelaar