



HCS126AC

Vermogenschakelaar h3+, P160 4P 125 A, kooiklemmen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947 2 kA

Uitvoering

Aantal polen 4

Bedieningselement Schakel

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 6 - 95 mm²

Aansluitdoorsnede soepele ader 6 - 70 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 800 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Funcities

Trip unit Schakelaar