



HCS160AC

## Vermogenschakelaar h3+, P160 3P 160 A, kooiklemmen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	2 kA

#### Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Schakel

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 70 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Funcities

Trip unit	Schakelaar
-----------	------------