



HCT201AR

## Vermogenschakelaar h3+, P250 4P 200 A, boutaansluiting

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 200 A

Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947 3,60 kA

#### Uitvoering

Aantal polen 4

Bedieningselement Schakel

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 35 - 185 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede soepele ader 35 - 150 mm<sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 800 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Funcities

Trip unit Schakelaar