



HCT201AR

Vermogenschakelaar h3+, P250 4P 200 A, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|--|---------|
| Nominale stroom | 200 A |
| Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947 | 3,60 kA |

Uitvoering

| | |
|-------------------|---------|
| Aantal polen | 4 |
| Bedieningselement | Schakel |

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 35 - 185 mm ² |
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 35 - 150 mm ² |

Spanning

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 800 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 8000 V |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Funcities

| | |
|-----------|------------|
| Trip unit | Schakelaar |
|-----------|------------|