



HCT250AR

Vermogenschakelaar h3+, P250 3P 250 A, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 250 A

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947 3,60 kA

Uitvoering

Aantal polen 3

Bedieningselement Schakel

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 35 - 185 mm²

Aansluitdoorsnede soepele ader 35 - 150 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 800 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Funcities

Trip unit Schakelaar