



HCT251AR

Vermogenschakelaar h3+, P250 4P 250 A, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	3,60 kA

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Schakel

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 185 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	35 - 150 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Funcities

Trip unit	Schakelaar
-----------	------------