



HCW400AR

## Vermogensschakelaar h3+, P630 3P 400 A, boutaansluiting

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	5 kA
------------------------------------------------	------

#### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Bedieningselement	Schakel
-------------------	---------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
------------------------------	-------

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
---------------------------------	--------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Functies

Trip unit	Schakelaar
-----------	------------