



HCW401AR

Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 400 A, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 400 A

Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947 5 kA

Uitvoering

Aantal polen 4

Bedieningselement Schakel

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 800 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Functies

Trip unit Schakelaar