



HCW630AR

Vermogenschakelaar h3+, P630 3P 630 A, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	7,60 kA

Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Schakel

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Functies

Trip unit	Schakelaar
-----------	------------