



Vermogenschakelaar h3+, P630 4P 630 A, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	7,60 kA
--	---------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Bedieningselement	Schakel
-------------------	---------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
------------------------------	-------

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
---------------------------------	--------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Functies

Trip unit	Schakelaar
-----------	------------

HCW631AR