



HCW631AR

## Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 630 A, boutaansluiting

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	7,60 kA

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Schakel

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Functies

Trip unit	Schakelaar
-----------	------------