



HEW400NR

**Vermogensautomaat h3+, P630 Energy 3P3D 400 A 70 kA, boutaansluiting**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	400 A
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 VAC IEC 60947-2	70 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 VAC IEC 60947-2	100 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 415 VAC IEC 60947-2	70 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 690 VAC IEC 60947-2	12 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC 60947-2	100 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	100 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC 60947-2	100 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 380 VAC volgens IEC 60947-2	70 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	70 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 415 VAC volgens IEC 60947-2	70 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 690 VAC volgens IEC 60947-2	12 kA
Nominale stroom 10°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 15°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 20°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 25°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 30°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 35°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 40°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 45°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 50°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 55°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 60°C volgens IEC 60947	400 A
Nominale stroom 65°C volgens IEC 60947	396 A
Nominale stroom 70°C volgens IEC 60947	360 A

**Uitvoering**

Aantal polen	3
Bedieningselement	Schakel
Uitvoering component	Vaste inbouw
Positie N-aansluiting	Zonder nul

**Frequentie**

---

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

---

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale spanning Ue	220 - 690 V

**Functies**

---

Trip unit	Energy
-----------	--------

**Vermogen**

---

Vermogensverlies bij nominale stroom In	90 W
---	------

**Installatie, montage**

---

Aandraaimoment	18 - 18 NM
Montage/aansluitpositie	Front

**Veiligheid**

---

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------

**Kabel**

---

Materiaal kabel	Koper
-----------------	-------

**Compatibiliteit**

---

Compatibel met aardlekelement	Ja
Geschikt voor DIN-rail	Nee
Geschikt voor verdeelbord	Ja

**Afmetingen**

---

Hoogte	260 mm
Breedte	140 mm
Diepte	150 mm