



HFD312

Veiligedenlastscheider, 3-polig, 125A, NH00

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	750 V
---------------------------------	-------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	60,90 W
Vermogensverlies per pool bij I_n	20,30 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

Afmetingen

Hoogte	162 mm
Breedte	148 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----