



HFD312

### Veiligedenlastscheider, 3-polig, 125A, NH00

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

##### Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

##### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	750 V
---------------------------------	-------

##### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	60,90 W
Vermogensverlies per pool bij $I_n$	20,30 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

##### Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

##### Afmetingen

Hoogte	162 mm
Breedte	148 mm

##### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----