



HFD325

Veiligedenlastscheider, 3-polig, 250A, NH1

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	750 V
---------------------------------	-------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	123,30 W
Vermogensverlies per pool bij I_n	41,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH1
------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	195 mm
Breedte	234 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----