



HFD340

Veiligedenlastscheider, 3-polig, 400A, NH2

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	800 V
---------------------------------	-------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	172,20 W
Vermogensverlies per pool bij I_n	57,40 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	263000 W

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH2
------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	240 mm
Breedte	259 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----