



HFD412

Veiligedenlastscheider, 4-polig, 125A, NH00

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	750 V
------------------------------	-------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	81,20 W
Vermogensverlies per pool bij In	20,30 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------------------	------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

Afmetingen

Hoogte	162 mm
Breedte	184 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----