



HFD425

## Veiligedenlastscheider, 4-polig, 250A, NH1

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	750 V
---------------------------------	-------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	164,40 W
Vermogensverlies per pool bij $I_n$	41,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

#### Zekering

Zekeringsgrootte	NH1
------------------	-----

#### Afmetingen

Hoogte	195 mm
Breedte	294 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----