



HI452

## Omschakelaar blokvorm 4-polig 160 A

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	800 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	8000 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale korteduurbestendigheid $I_{cw}$ IEC 60947	12 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom $I_{cc}$ met gl-gG-zekeringen	100 kA

#### Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	12,80 W

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Pooltype	4P

#### Afmetingen

Hoogte	135 mm
Breedte	251 mm
Diepte	218 mm

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------