



HIC408A

Omschakelaar motorbediend 4-polig 80 A modulair HIC

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
Icc met gl-gG-zekeringen 50 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 52000 W

Uitvoering

Aantal polen 4