



HIC416A

Omschakelaar motorbediend 4-polig 160 A modulair HIC

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 160 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
Icc met gl-gG-zekeringen 40 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 105000 W

Uitvoering

Aantal polen 4

Uitvoering component Vaste inbouw

Compatibiliteit

Geschikt voor verdeelbord Ja