



HIC425G

Automatische lastomschakelaar 4-polig, 250 A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 250 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
Icc met gl-gG-zekeringen 50 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 164000 W

Uitvoering

Aantal polen 4

Uitvoering component Vaste inbouw

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail Ja

Geschikt voor verdeelbord Ja