



HIC440G

Automatische lastomschakelaar 4-polig, 400 A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 415 V
----------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA
--	-------

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	263000 W
----------------------------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Ja
------------------------	----

Geschikt voor verdeelbord	Ja
---------------------------	----