



HIM402

## Omschakelaar 4-polig 20 A modulair M1

### Technische eigenschappen

#### Design

Type bediening	Korte draaigreep
Aantal polen	4 P
Pooltype	4 P
Type behuizing	Compleet apparaat in behuizing

#### Funcities

Omkeerschakelaar	Ja
------------------	----

#### Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Nee
---------------------------------	-----

#### Bedienen en signaleren

Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
-------------------------------	-----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	380 / 415 V
Frequentie	50/60 Hz

#### Stroom

Nominale stroom Inom	20 A
Kortsluitstroom met zekering gl-gG	50 kA
Toelaatbare nominale stroom binnen 1 seconde	1.26 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 A	20 A

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom	1.6 W
Vermogensverlies per pool	0.4 W
Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1	13 kW

#### Deksel, Deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Aansluiting

Soort verbinding	schroeftechniek
------------------	-----------------

#### Instellingen

Uitschakelblokkering	Nee
Inschakelblokkering	Nee

#### Samenstelling

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee

With interlocking device	Nee
<b>Normen</b>	
Norm	IEC 60947-3
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	-20...70 °C
Tropenbestendigheid	ja, volgens IEC 68-2-30