



HR510

Aardlekrelais 30 mA - 10 A, instelbaar, vertraagd

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale aardlekstroom I_{dn} 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA

Samenstelling

Met aardlekringkern Ja

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging A