



HTG911H

Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom 2500 mA

Functies

Uitgangsspanning aangepast Nee

Frequentie

Frequentie 47 - 63 Hz

Vermogen

Energieverbruik standby 0,3 W

Aansluiting

Type connector/steker Schroefaansluiting

Capaciteit

Aantal modules 4

Spanning

Uitgangsspanning 23,28 - 24,72 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 70 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting