



K96C

Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 35 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	5 - 5 NM
----------------	----------

Afmetingen

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 5 mm
Hoogte	28,50 mm
Breedte	15 mm
Diepte	30 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	115 A
-----------------	-------