



K96C

**Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>**

#### **Technische eigenschappen**

##### **Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>

##### **Installatie, montage**

Aandraaimoment	5 - 5 NM
----------------	----------

##### **Afmetingen**

Hoogte railsysteem	12 mm
Dikte rail	5 - 5 mm
Hoogte	28,50 mm
Breedte	15 mm
Diepte	30 mm

##### **Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	115 A
-----------------	-------