



K96L

**Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm<sup>2</sup>**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	16 - 120 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 - 120 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	22 - 22 NM
----------------	------------

**Afmetingen**

Dikte rail	10 - 10 mm
Hoogte	29,50 mm
Breedte	23,50 mm
Diepte	58 mm

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	440 A
-----------------	-------