



KB163N

Doorverbindingsrail blauw 13 x 1-polig 63 A

Technische eigenschappen

Design

Aantal polen	1 P
Pooltype	1 P

Uitvoering

Aantal modules	13
----------------	----

Compatibiliteit

Bedoeld voor compatibele componenten	Modular devices
--------------------------------------	-----------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	415 V
----------------------------------	-------

Spanning

Maximale bedrijfsspanning	230 V
Stootspanningsvastheid	4 kV

Stroom

Nominale stroom Inom	63 A
----------------------	------

Afmetingen

Lengte in mm	228 mm
Deelmaat	17.8 mm
Fixatieafstand in aantal modules	1

Energievoorziening

Aantal fases voor voeding	1 fase
---------------------------	--------

Materiaal

Kleur	blauw
-------	-------

Montage

Geschikt voor een product met hulpcontact	Nee
---	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	10 mm ²
Geschikt voor apparaten met N-leider	Nee
Type aansluiting	verbindingsrail stiftuitvoering
Soort verbinding	schroeftechniek

Samenstelling

Aantal inbouw elementen	13
-------------------------	----

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Ja
------------	----