



KD303M

Aansluitrail 3-polig voor 3 motorbeveiligingsschakelaars

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 3

Afmetingen

Lengte 132 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm²

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Capaciteit

Aantal modules 7,50