



KDN163B

### **Kamrail vork 1-polig 10 mm<sup>2</sup> 57 modulen**

#### **Technische eigenschappen**

##### **Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

##### **Uitvoering**

Aantal polen	1
--------------	---

##### **Afmetingen**

Lengte	1000 mm
--------	---------

##### **Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

##### **Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------

##### **Capaciteit**

Aantal modulen	57
----------------	----