



KDN163B

**Kamrail vork 1-polig 10 mm<sup>2</sup> 57 modulen**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 63 A

**Uitvoering**

Aantal polen 1

**Afmetingen**

Lengte 1000 mm

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm<sup>2</sup>

**Capaciteit**

Aantal modulen 57