



Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Uitvoering

Aantal polen 1

Afmetingen

Lengte 210 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm²

Capaciteit

Aantal modulen 12

KDN180A