



KDN451D

Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 80 A

Uitvoering

Aantal polen 4

Afmetingen

Lengte 215 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 16 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Capaciteit

Aantal modulen 12