



KDN451E

Aansluitrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modules

Technische eigenschappen

Aantal polen	4 P
Nominale spanning (wisselstroom)	230 / 400 V
Maximale bedrijfsspanning	400 V
Nominale stroom Inom	80 A
Lengte in mm	1000 mm
Deelmaat	17.8 mm
Kleur	grijs
Aansluitdoorsnede massieve aders	16 mm ²
Geschikt voor apparaten met N-leider	Ja
Type aansluiting	verbindingsrail vorkuitvoering
Soort verbinding	schroeftechniek/QuickConnect
Aantal inbouw elementen	54
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Geïsoleerd	Ja
Zoekwoord	Faseraal Kamrail Verbindingsbrug