



Verdeelklem 4-polig 125 A 2 x 35 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	86 mm
Breedte	129 mm
Diepte	44 mm

Capaciteit

Aantal modules	7,50
----------------	------

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modules van 17,5 mm	15
----------------------------------	----

Installatie, montage

Aandraaimoment	1,50 - 1,50 NM
----------------	----------------

KJ01C