



KJ125B

**Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm<sup>2</sup> / 3x 6-25 mm<sup>2</sup> / 11x 1,5-16 mm<sup>2</sup>**

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

##### Uitvoering

Aantal polen 4

##### Afmetingen

Hoogte 96 mm

Breedte 170 mm

Diepte 64 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 10

##### Installatie, montage

Aandraaimoment 2,50 - 2,50 NM