



KJ160A

Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm² / 3x 10-35 mm² / 8x 2,5-25 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 160 A

Uitvoering

Aantal polen 4

Afmetingen

Hoogte 96 mm

Breedte 162 mm

Diepte 44 mm

Capaciteit

Aantal modulen 9

Installatie, montage

Aandraaimoment 5 - 5 NM