



**Rijgklem 2,5mm<sup>2</sup> fase, 24 A/800 V, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 24 A

**Afmetingen**

Hoogte 48,50 mm

Breedte 44,50 mm

Diepte 5 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op DIN-rail

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur Grijs

Materiaal Polyamide (PA)

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker Schroefaansluiting

KXA02LH