



KXA02LH

**Rijgklem 2,5mm<sup>2</sup> fase, 24 A/800 V, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	48,50 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	5 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------