



KXA04NH

Rijgklem 4mm² nul, 32 A/800 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 32 A

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 1 W

Afmetingen

Hoogte 48,50 mm

Breedte 44,50 mm

Diepte 6 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 6 mm²

Materiaal

Kleur Blauw

RAL-code 5002

Materiaal Polyamide (PA)