



KXA06LH

Rijgklem 6 mm² fase, 41 A/1000 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	41 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	53,50 mm
Breedte	48 mm
Diepte	8 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 6 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------