



KXA10E

Rijgklem 10 mm² aarde, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0
-----------------	---

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1 W
---	-----

Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
--------	----------

Breedte	58 mm
---------	-------

Diepte	10 mm
--------	-------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 10 mm ²
--------------------------------	------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm ²
---------------------------------	--------------------------