



KXA10E

Rijgklem 10 mm² aarde, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|---|
| Nominale stroom | 0 |
|-----------------|---|

Vermogen

| | |
|---|-----|
| Vermogensverlies bij nominale stroom I _n | 1 W |
|---|-----|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 51,50 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Diepte | 10 mm |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |
|-----------------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
|-----------|----------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1 - 10 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 16 mm ² |