



KXA10LH

**Rijgklem 10 mm<sup>2</sup> fase, 57 A/1000 V, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 57 A

**Afmetingen**

Hoogte 55 mm

Breedte 53,80 mm

Diepte 10 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op DIN-rail

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader 2.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur Grijs

Materiaal Polyamide (PA)

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker Schroefaansluiting